

Garant**Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 12/6 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 272101 12/6 |
| GTIN | 4045197463289 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis**Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.**

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 6,35 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 6

Opis techniczny

| | |
|--|-----------|
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 6,35 mm |
| śruba mocująca płytki obracane | 279810 6 |
| wielk. płytki | 6 mm |
| Miejsce połączenia / podziału | 12 mm |
| odcinek swobodny | 12 mm |
| długość całkowita L | 100 mm |
| pasuje do płytek o rozmiarze L | 6 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Śruby mocujące | 272531 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm | 659906 200 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Śruby mocujące Typ 6 | 279810 6 |