

**Garant****Wytaczaki, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 135/22mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Klasa artykułu	21W

## Opis

**w dostawie::****Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

## Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	279810 3
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	17,2 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	32 mm
wielk. płytki	22 mm
długość całkowita L	200 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
wkręt płytki podporowej	279824 2
Płyta podkładowa 1,5°	272626 1,5
$\varnothing$ chwytu D <sub>5</sub>	25 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	24,6 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej Typ 2	279824 2
Płytki podporowe do wytaczaków ką t pochylenia 1,5 stopni	272626 1,5
Śruby mocujące Typ 3	279810 3
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500