

Garant**Noże, prawe, Chwył / wielkość płytki L: 12/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Klasa artykułu	21W

Opis**w dostawie::****Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

norma: DIN 4984

Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mmdługość główki L₁: 22 mm

długość całkowita L: 83 mm

śruba mocująca do płytki do gwintów: 279810 2

Płyta podkładowa 1,5°: 272600 1,5

śruba mocująca do płytki podporowej: 279820 1

Opis techniczny

długość główki L ₁	22 mm
pasuje do płytek o wielkości	16 mm
Wielkość chwytu	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Płyta podkładowa 1,5°	272600 1,5
śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 2
długość całkowita L	83 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN 4984

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej

272540

Śruby mocujące

272500

Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia 1,5 stopnie

272600 1,5

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Śruby mocujące Typ 2

279810 2

śruba do płytki podporowej Typ 1

279824 1