

Garant**Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczych, prawe, HB7010, Typ: ER/IR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Klasa artykułu	21J

Opis**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997–272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

Zawartość:

płytki z zarysem częściowym, DIN 471 i DIN 472,; nr 271005 i 271015 wielk. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Płytką podporowa: nr 272604 i 272624 wielk. S

Opis techniczny

kierunek obróbki	prawy
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7010
Rowki wg normy	DIN 472
Rowki wg normy	DIN 471
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe szerokość rowka m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Płytki z zarysem częściowym wg DIN 472 wewnętrzna, prawa Szerokość rowka m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe szerokość rowka m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Płytki podporowe do wytaczaków kąt pochylenia S stopni	272624 S
Płytki z zarysem częściowym wg DIN 472 wewnętrzna, prawa Szerokość rowka m (H13) 1,6 mm	271015 1,6

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe szerokość rowka m (H13) 1,1 mm	271005 1,1
Płytki z zarysem częściowym wg DIN 472 wewnętrzna, prava Szerokość rowka m (H13) 1,3 mm	271015 1,3
Płytki z zarysem częściowym wg DIN 472 wewnętrzna, prava Szerokość rowka m (H13) 1,85 mm	271015 1,85
Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe szerokość rowka m (H13) 1,3 mm	271005 1,3
Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia S stopni	272604 S