

Garant**Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 26/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia. Wiertła VHM z chłodzeniem wewnętrznym.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 6 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 6,35 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 6

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	6,35 mm
odcinek swobodny	26 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 6
wielk. płytki	6 mm
długość całkowita L	100 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
pasuje do płytek o rozmiarze L	6 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	272531
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Śruby mocujące Typ 6	279810 6