

Garant**Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 22/9,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.**

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 8 mm
długość całkowita L: 87 mm
śruba mocująca płytki obracane: 279810 7

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	279810 7
wielk. płytki	9,3 mm
odcinek swobodny	22 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
długość całkowita L	87 mm
pasuje do płytek o rozmiarze L	9,3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	272532
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Śruby mocujące Typ 7	279810 7