

Garant**Noże, prawe, Chwył / wielkość płytki L: 20/16mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 272001 20/16 |
| GTIN | 4045197429681 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis

w dostawie::
Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------|
| śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 |
| Płyta podkładowa 1,5° | 272600 1,5 |
| Wielkość chwytu | 20 mm |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 20 mm |
| śruba mocująca do płytki do gwintów | 279810 2 |
| długość główki L ₁ | 30 mm |
| długość całkowita L | 128 mm |
| wielk. płytki | 16 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| śruba do płytki podporowej Typ 1 | 279824 1 |
| Śruby mocujące | 272500 |
| Śruby mocujące Typ 2 | 279810 2 |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Płytki podporowa do oprawek i wytaczakówER/IL kąt pochylenia 1,5 stopni | 272600 1,5 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |