

Garant**Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

do gwintów metrycznych M16×2 i M18×2,5.

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	279810 4
Przesunięcie osi L ₃	7,3 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	13 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	180 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
\varnothing chwytu D _s	20 mm
kąt pochylenia	3 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 4	279810 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500