

**Garant****Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia 0,5°, lewe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 25/11 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 272132 25/11  |
| GTIN             | 4045197645494 |
| Klasa artykułu   | 21W           |

**Opis****Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.**

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 13 mmPrzesunięcie osi  $L_3$ : 7,3 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 4

**Opis techniczny**

|   |           |
|---|-----------|
| śruba mocująca płytki obracane                      | 279810 4  |
| wielk. płytki                                       | 11 mm     |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$ | 13 mm     |
| Miejsce połączenia / podziału                       | 12 mm     |
| odcinek swobodny                                    | 25 mm     |
| Przesunięcie osi $L_3$                              | 7,3 mm    |
| długość całkowita L                                 | 100 mm    |
| pasuje do płytek o rozmiarze L                      | 11 mm     |
| rodzaj zastosowania                                 | lewe      |
| Rodzaj produktu                                     | Wytaczaki |

---

**Akcesoria**

|  |            |
|--|------------|
| Śruby mocujące   | 272520     |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8                                  | 674248 TX8 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Śruby mocujące Typ 4   | 279810 4   |