

**DCMW 11T308, KBN35M, Typ: MET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265696 MET
GTIN	4960664544288
Klasa artykułu	25H

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Gatunek: KBN35M

Łamacz wiórów: MET

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,05 mm
Łamacz wiórów	MET
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 180 m/min
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,5 mm
Gatunek	KBN35M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMW 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN35M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia