



Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB7130, szerokość skrawania W: 4,1 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273115 4,1
GTIN	4045197600820
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 4,1 mmpromień naroża: 0,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	4,1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,12 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania a _{p maks.}	4,1 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7130
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne