



Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU7310, szerokość skrawania W: 2,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273310 2,2
GTIN	4045197600837
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 2,2 mmpromień naroża: 0,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania a _{p maks.}	2,2 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HU7310
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne