


**Oprawki miedzowe z HSS, Wysokość miecza h<sub>5</sub> / szerokość skrawania W:  
26/3,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273560 26/3,1
GTIN	4045197587534
Klasa artykułu	21U

**Opis****Pasuje do :**

Oprawki nr 273984–273992 albo nr 319132 / 319133 (oprawki VDI).

**w dostawie::**

Klucz montażowy nr 219858 należy zamawiać oddzielnie.

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 75 mm

długość całkowita L<sub>całk.</sub>: 110 mm

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość wcinania	37,5 mm
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	26 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	75 mm
Szerokość skrawania W	3,1 mm
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	110 mm
Seria	Oprawki miedzowe do płytek do przecinania