

**Płytko do przecinania i wcinania, HB7010, Szerokość skrawania W: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273699 2,5
GTIN	4045197657923
Klasa artykułu	21J

**Opis**

Płytko do przecinania i wcinania 2,5 mm Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,03$  mm  
posuw f: 0,06 - 0,17 mm/obr,

**Opis techniczny**

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	2,5 mm
posuw f	0,06 - 0,17 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	K
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010
promień naroża R	0,2 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne