

**Oprawki miedzowe z HSS, Wysokość miecza h<sub>5</sub> / szerokość skrawania W:  
32/2,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273560 32/2,2
GTIN	4045197587541
Klasa artykułu	21U

**Opis****Pasuje do :**

Oprawki nr 273984–273992 albo nr 319132 / 319133 (oprawki VDI).

**w dostawie::**

Klucz montażowy nr 219858 należy zamawiać oddzielnie.

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 50 mm

długość całkowita L<sub>całk.</sub>: 150 mm

**Opis techniczny**

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	50 mm
maksymalna głębokość wcinania	25 mm
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	32 mm
Szerokość skrawania W	2,2 mm
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	150 mm
Seria	Oprawki miedzowe do płytek do przecinania