


Garant**Płytko do przecinania i wcinania, HB7215, Szerokość skrawania W: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273706 4
GTIN	4045197502773
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	4 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
posuw f	0,08 - 0,26 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	K
Zastosowanie dodatkowe	P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7215
promień naroża R	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	280 m/min	K
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		