

**Oprawki miedzowe z HSS, Wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W:
32/3,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273560 32/3,1
GTIN	4045197587558
Klasa artykułu	21U

Opis**Pasuje do :**

Oprawki nr 273984–273992 albo nr 319132 / 319133 (oprawki VDI).

w dostawie::

Klucz montażowy nr 219858 należy zamawiać oddzielnie.

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 100 mm

długość całkowita L_{całk.}: 150 mm

Opis techniczny

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	100 mm
wysokość przecinaka h ₅	32 mm
maksymalna głębokość wcinania	50 mm
Szerokość skrawania W	3,1 mm
długość całkowita L _{całk.}	150 mm
Seria	Oprawki miedzowe do płytek do przecinania