

**Płytko do przecinania i wcinania, HB7010, Szerokość skrawania W: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273707 3
GTIN	4045197502872
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytko do przecinania i wcinania 3 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,03$ mm
posuw f: 0,07 - 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	3 mm
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	K
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010
promień naroża R	0,3 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne