

**Płytko do przecinania i wcinania, HB7020, Szerokość skrawania W: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273708 6
GTIN	4045197486561
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytko do przecinania i wcinania 6 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,04$ mm
posuw f: 0,09 - 0,34 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Szerokość skrawania W	6 mm
posuw f	0,09 - 0,34 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,4 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne