



Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 20$ mm, gwint M \times Lcałk.: M10X110



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301348 M10X110
GTIN	4045197439338
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **właściwości zmniejszające drgania**
- **tolerancja chwytu h6.**

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Drgania: stłumione

\varnothing otworu D_1 : 10,5 mm

$\varnothing D_2$: 18 mm

Długość użyteczna L_1 : 60 mm

Opis techniczny

gwint M	M10 \times 110
$\varnothing D_2$	18 mm
Długość użyteczna L_1	60 mm
\varnothing otworu D_1	10,5 mm
uchwyt	$\varnothing d = 20$ mm
\varnothing chwytu d	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

