



## Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, HB7020, Szerokość skrawania W: 6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273735 6
GTIN	4045197486721
Klasa artykułu	21J

### Opis

Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe 6 mm Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,04$  mm  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 2,3 mm  
posuw f: 0,12 - 0,3 mm/obr,

### Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Szerokość skrawania W	6 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 2,3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7020
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne