



Płyta obrotowa do wcinania ostrze proste, PKD, Szerokość skrawania W: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273743 6
GTIN	4045197560650
Klasa artykułu	21L

Opis

Wykonanie:

z obrobionym laserowo łamaczem wiórów do optymalnego wytwarzania wiórów.

promień naroża R: 0,2 mm

Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,03$ mm

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	PKD
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	PKD
promień naroża R	0,2 mm

liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne