

Garant**Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, CU7025, Szerokość skrawania W: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273736 6
GTIN	4045197579287
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,8 - 2,3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermetal
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CU7025
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		