



## Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, HB7020, Szerokość skrawania W: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273735 3
GTIN	4045197486684
Klasa artykułu	21J

### Opis

Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe 3 mm  
Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,03$  mm  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,2 mm  
posuw f: 0,1 - 0,18 mm/obr,

### Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	3 mm
posuw f	0,1 - 0,18 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7020
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne