

**Oprawki hydrauliczne długie, smukłe, kształt ADB, SK 40, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302085 12
GTIN	4045197146175
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- Ruch obrotowy $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

w dostawie::

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32: tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

L_2	31,5 mm
Ø mocowania D_1	12 mm
Długość użyteczna L_1	91 mm
gwint M	M10×1
odpowiednie tulejki redukcyjne	302140; 302135

Karta danych

masa	1,3 kg
wymiar A długości wysięgu	110 mm
Ø D ₂	32 mm
Ø zewn. D	49,5 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/302085-12>