

**Garant****Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 12/2,5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273755 12/2,5 |
| GTIN             | 4045197484819 |
| Klasa artykułu   | 21W           |

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy  $t_{\text{maks.}}$  ( $5 \times$  szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 12,5 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 12 mm

długość główki  $L_1$ : 31 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

**Opis techniczny**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Szerokość funkcjonalna $L_4$           | 12 mm                   |
| głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$ | 12,5 mm                 |
| szerokość chwytu                       | 12 mm                   |
| Szerokość skrawania W                  | 2,5 mm                  |
| śruba                                  | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| długość główki L <sub>1</sub> | 31 mm            |
| długość całkowita L           | 150 mm           |
| rodzaj zastosowania           | prawe            |
| chłodzenie wewnętrzne         | nie              |
| możliwość wcinania osiowego   | tak              |
| rodzaj chwytu                 | Uchwyt zaciskowy |
| Rodzaj produktu               | Noże             |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| śruba zaciskowa  | 279902      |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500  |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15                                 | 674248 TX15 |
| śruba zaciskowa Typ 4  | 279815 4    |