

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 12/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273755 12/3
GTIN	4045197484857
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy $t_{\text{maks.}}$ ($5 \times$ szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 15 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 12 mm

długość główki L_1 : 30 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	15 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Szerokość skrawania W	3 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	12 mm
szerokość chwytu	12 mm

długość główki L ₁	30 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279902
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba zaciskowa Typ 4	279815 4