

HOLEX**VCMW 110302, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265782 M
GTIN	4045197818188
Klasa artykułu	22I

Opis**Wykonanie:**

- **Wersja jednorazowa.**
- **Jednoostrzowa.**

wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.

Gatunek: BUX220

rodzaj krawędzi skrawającej: M

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,25 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 200 m/min
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	BUX220
rodzaj krawędzi skrawającej	M
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMW 110302
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	BUX220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia