

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 1,5×D, lewe, Ø D: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268464 15
GTIN	4045197470096
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne,
pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

chłodzenie wewnętrzne: tak

tolerancja Ø otworu D: 0/+0,27 mm

Długość użyteczna L₁: 22,5 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

długość całkowita L_{ges}: 125 mm

płytki skrawające nr 268472–268498: WCHX 0703..

śruby mocujące: 269028 33

Opis techniczny

tolerancja Ø otworu D	0/+0,27 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
płytki skrawające nr 268472–268498	WCHX 0703..
śruby mocujące	269028 33
Ø nomin. D	15 mm

długość całkowita L_{ges}	125 mm
Długość użyteczna L_1	22,5 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX8/2	269480 TX8/2
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 33	269028 33