

Garant**RC.X 1003, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1003 HB7140-1 Łamacz wiórów: VM
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm
posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DIN 1003
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia