

HOLEX®**Teleskopowe lusterko inspekcyjne, Ø lusterka/wymiary lusterka: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081630 50
GTIN	2050001671424
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Lusterko z metalowym obramowaniem, uchwyt chromowany.

Lusterko z metalowym obramowaniem, uchwyt chromowany.

teleskopowy uchwyt.

Zakres regulacji długości całkowitej: 270 - 980 mm

Ø lusterka: 50 mm

Opis techniczny

Zakres regulacji długości całkowitej	270 - 980 mm
Ø lusterka	50 mm

Akcesoria

Lusterka zamienne do nr 081630 typ 50 mm	081631 50
--	-----------