


WCHX 10T304, typ: SM

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268492 SM
GTIN	4045197470904
Klasa artykułu	21K

Opis
Pasuje do :

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 20.

pasują do \varnothing narzędzia D: 20 mm

Gatunek: HB7120

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 220 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 110 - 140 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	110 - 140 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 220 m/min
Zastosowanie główne	P
typ	SM
Gatunek	HB7120
Materiał ostrza 	HM

Seria	narzędzia do toczenia i wiercenia 5 w 1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 10T304
pasują do Ø narzędzia D	20 mm