

Garant

**Oprawki mieczowe, neutralne, wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W:
32/2 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273780 32/2
GTIN	4045197607287
Klasa artykułu	21W

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656 – 273670.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 273994 lub 319132–319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 60 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość całkowita L_{całk.}: 150 mm

Opis techniczny

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	60 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
wysokość przecinaka h ₅	32 mm
wysokość h ₁	25 mm
długość całkowita L _{całk.}	150 mm

rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki