

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 32/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273790 32/5
GTIN	4045197640338
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	5 mm
śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Przesunięcie osi L ₃	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	40 mm
t _{maks.} obróbka wewnętrzna	11,5 mm
długość całkowita L	300 mm
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	50 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
zakres zastosowania	Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500