



## Smarownice profesjonalne z końcówką, zawartość: 60ml



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	083557 60
GTIN	4024937600290
Klasa artykułu	08H

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowane smarownice wysokociśnieniowe wysokiej jakości **100% szczelność**.  
Zakres zastosowania: Pojazdy i maszyny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na smarowanie.  
Do czystego transportu w skrzynkach narzędziowych lub na półce na narzędzia pokładowe w pojazdach lub maszynach. Wydajność: maks. 0,3 cm<sup>3</sup>/skok. Ciśnienie: maks. 250 bar.  
do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości.

### Opis techniczny

zawartość	60 ml
typ końcówki	Universal
Ø zbiornika smarownicy	30,5 mm
długość całkowita	170 mm
Ciśnienie robocze	250 bar
Materiał zbiornika	Stal czerniona

Rodzaj produktu

Smarownica