



Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V, Typ: DS04/150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Klasa artykułu	03S

Opis

Wykonanie:

Silnik o **szczególnie spokojnej pracy** gwarantuje długą żywotność również w warunkach **eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.**
wał 25,4 mm.

Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100.

pobór mocy: 250 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2900 min⁻¹

Ø D ściernicy: 150 mm

szerokość ściernicy T: 25 mm

Ø H otworu ściernicy: 25,4 mm

masa: 14 kg

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	2900 min ⁻¹
masa	14 kg
pobór mocy	250 W
oznaczenie producenta	DS04/150

szerokość ściernicy T	25 mm
Ø H otworu ściernicy	25,4 mm
Ø D ściernicy	150 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki podwójne

Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ EK80	596100 EK80
Podstawa pasuje do maszyny DS04	077513 DS04
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ SC46	596100 SC46
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ C800	596100 C800
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ SC80	596100 SC80
Stół podporowy, prawy Typ AT1	077525 AT1
Przyłbice do nr 077502 Typ DS1	077509 DS1
Stół podporowy, lewy Typ AT1	077519 AT1