

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 80, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 51 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329944 51
GTIN	2050001923882
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	51 mm
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
profil	okrągłe
twardość	60 HR

długość L	53 mm
uchwyt	SK 80