

Pierścienie zabierakowe, DIN 6366, do Ø trzpienia: 40 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309870 40
GTIN	4045197273895
Klasa artykułu	39Z

Opis**Pasuje do :****Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.**

szerokość zabieraka B-0,2: 14 mm

szerokość poprzeczki b: 16 mm

Opis techniczny

szerokość zabieraka B-0,2	14 mm
szerokość poprzeczki b	16 mm
do Ø trzpienia	40 mm
norma	DIN 6366