

Rurka do chłodziwa HSK, do opravek HSK: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309880 25
GTIN	2050001707802
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

Specjalny pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym do 120 barów, odchylenie kątowe $\pm 1^\circ$, polerowany, z 2 uszczelkami.

- **Precyzyjnie wypolerowana powierzchnia, hartowana i oksydowana.**
- **Dwa wypolerowane promienie przejściowe.**
- **Pełen zakres ruchu dzięki dwóm pierścieniom uszczelniającym o przekroju okrągłym.**
- **Ulepszone cieplnie tuleje gwintowane z walcowanymi, drobnozwojnymi gwintami.**

Cecha szcz.:

Specjalny pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym do 120 barów. Odchylenie kątowe $\pm 1^\circ$, polerowane.

Pasuje do :

Uchwyty narzędziowe HSK.

gwint M: M8×1

Ø D: 5 mm

Długość całkowita L: 16,8 mm

Opis techniczny

Długość całkowita L	16,8 mm
gwint M	M8×1
pasuje do uchwytu	HSK 25
Ø D	5 mm

ciężnienie maksymalne	120 bar
kątowy zakres ruchu	±1 stopni
Obróbka powierzchniowa	polerowane
Rodzaj produktu	Rura z chłodziwem

Akcesoria

Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do opravek HSK 25	309890 25
---	-----------