

mato

Praski jednoręczne TG 500 S z rurką dyszy, 400 g



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083579
GTIN	4016553210120
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Zestaw prasek jednoręcznych TG500-S do wkładów 400 g lub luźnego smaru (pojemność 500 cm³), ze złączką do napełniania i odpowietrzania. 2 przyłącza R 1/8" do zastosowania poziomego i pionowego.

Ciśnienie robocze: 300 bar

Gwint przyłączeniowy wężyka: R1/8 cal

Opis techniczny

Ciśnienie robocze	300 bar
Gwint przyłączeniowy wężyka	R1/8 cal
zawartość	400 g
Atrybut nazwy produktu	400 g
Rodzaj produktu	Smarownica

Akcesoria

083590 UNI

Uniwersalne wkłady ze smarem do Smarownice
standardowe Typ UNI

Uniwersalne wkłady ze smarem do Smarownice
standardowe Typ PLUS

083590 PLUS