

HAINBUCH**Główce mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 80, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 35 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329944 35
GTIN	2050001923721
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	35 mm
profil	okrągły
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi

długość L	53 mm
uchwyt	SK 80