

**Garant****Oprawki termokurczliwe, HSK-A 40, Ø mocowania D1: 5mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 307950 5      |
| GTIN             | 4045197376855 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Zintegrowana regulacja długości narzędzia, droga regulacji 10 mm.**
- **Rozm. 3–5 do węglików spiekanych, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytły przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**

**GARANT:** powierzchnie czynne HSK obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410–302416. Przyrządy termoskurczowe nr 354210–304755.

**Opis techniczny**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub> | 5 mm      |
| wymiar A długości wysięgu  | 60 mm     |
| Ø D <sub>2</sub>           | 12 mm     |
| Ø zewn. D                  | 17 mm     |
| adapter                    | HSK-A 40  |
| Norma na uchwyt            | DIN 69893 |

## Karta danych

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Norma na uchwyt                                 | ISO 12164-1                        |
| Kształt                                         | A                                  |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HSC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Oprawki termokurczliwe             |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/307950-5>