



## Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A, HSK-A 63, zakres mocowania: 0,5-13 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	307730 0,5-13
GTIN	2050001690029
Klasa artykułu	33W

### Opis

#### Wykonanie:

- do obrotów prawych i lewych
- z otworem Balluffchip.

#### w dostawie::

Z kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.

#### Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

rodzaj budowy: standard

wymiar A długości wysięgu: 104 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 6

### Opis techniczny

Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
rodzaj budowy	standard
wymiar A długości wysięgu	104 mm
zakres mocowania	0,5 - 13 mm
Ø zewn. D	50 mm
adapter	HSK-A 63

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 30 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

## Aksesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 6 mm	627425 6
Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 6 mm	627481 6