

Garant**Oprawki termokurczliwe, HSK-A 40, Ø mocowania D1: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307950 4
GTIN	4045197376848
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Zintegrowana regulacja długości narzędzia, droga regulacji 10 mm.**
- **Rozm. 3–5 do węglików spiekanych, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**

GARANT: powierzchnie czynne HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410–302416. Przyrządy termoskurczowe nr 354210–304755.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø mocowania D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø zewn. D	17 mm
adapter	HSK-A 40
Norma na uchwyt	DIN 69893

Karta danych

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/307950-4>