

**HAINBUCH****Główce mocujące gładka, Top 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm):  
4,5 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329970 4,5    |
| GTIN             | 2050001926043 |
| Klasa artykułu   | 33H           |

## Opis

### Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

### Zalety:

- o **25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

### Zalecenie:

**Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie. wskazówka:**

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

## Opis techniczny

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ø zaciskania           | 4,5 mm  |
| twardość               | 60 HR   |
| profil                 | okrągłe |
| powierzchnia mocowania | gładki  |
| długość L              | 49 mm   |
| uchwyt                 | Top 65  |