

**Krótkie uchwyty wiertarskie, VDI 20, zakres mocowania: 1-13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Klasa artykułu	36D

**Opis****Wykonanie:**

- Środek chłodzący doprowadzany jest przez otwór w uchwycie.
- Maksymalne ciśnienie środka chłodzącego 50 bar.

**Zastosowanie:**

w tokarkach numerycznych oraz centrach obróbczych.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**wskazówka:**

Wymagane ciśnienie chłodziwa min. 4 bary.

**Opis techniczny**

długość wysięgu $l_1$	81 mm
Klucz do mocowania	6-kątne
Ø zewn. uchwytu $d_1$	43 mm
zakres mocowania	1 - 13 mm
Wielkość VDI	VDI 20
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
Rodzaj produktu	Krótkie uchwyty wiertarskie VDI

