



Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX3, VX3, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319802 16
GTIN	2050001742575
Klasa artykułu	33E

Opis

Wykonanie:

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych.

Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zalety:

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7.

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

wymiar A długości wysięgu: 27 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	16
wymiar A długości wysięgu	27 mm
Ø zewn. D	28 mm
adapter	VX3
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową