

HAINBUCH**Główce mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 80, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 77 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329944 77 |
| GTIN | 2050001924148 |
| Klasa artykułu | 33H |

Opis

Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ø zaciskania | 77 mm |
| profil | okrągły |
| powierzchnia mocowania | rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi |
| twardość | 60 HR |

| | |
|-----------|-------|
| długość L | 53 mm |
| uchwyt | SK 80 |