



## Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX3, VX3, do tulejek zaciskowych ER: 25 ER



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319802 25
GTIN	2050001743657
Klasa artykułu	33E

### Opis

#### Wykonanie:

**VX** - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych.

**Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.**

#### Zalety:

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

#### Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

#### wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7.

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

wymiar A długości wysięgu: 30 mm

Ø zewn. D: 42 mm

### Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	25
wymiar A długości wysięgu	30 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	VX3
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową