



## Oprawki do tulejek zaciskowych ER VARIA, V5, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319805 32
GTIN	2050001077905
Klasa artykułu	33E

### Opis

#### Zaleta:

- szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
- narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
- krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

#### Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

#### wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania dla V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	30 mm
do tulejek zaciskowych ER	32

Ø zewn. D	50 mm
adapter	V5
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową